


**Garant****SC.T 120408, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SC.T 120408 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Sarokrídusz	0,8 mm
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz