


Garant**SC.T 120404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Árucikk kategória	21G

Leírás

SC.T 120404 HB7130-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7130-2
Tűrés	M
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz