

Garant**VBMT 110304, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 110304 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min

Forgácstörő	VS
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz