

**Garant****TCMT 16T308, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TCMT 16T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tűrés	M
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz