

Garant**VBMT 160404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7130-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz