

Garant**VB.T 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	VM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz