

Garant**VB.T 160404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Árucikk kategória	21G

Leírás

VB.T 160404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz