

Garant**VC.T 160404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm

Szerszámananyag	HM
Minőség	HB7130-2
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz