

Garant**VC.T 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Tűrés	M
Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz