

Garant**VC.T 110302, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCMT 110302 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Szerszámananyag	HM
Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	VCMT 110302
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz