

Garant**VC.T 160404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 261372 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750459 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

VC.T 160404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Cserék / élek száma | 2 |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Forgácstörő | VS |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 270 m/min |
| Tűrés | M |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sarokrídusz | 0,4 mm |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 |
| Minőség | HB7130-2 |
| Fő felhasználás | M |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |