

HellemannTyton

Automata kábelkötegelő fogó, Típus: EVO7I



Rendelési adatok

Rendelés száma	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Árucikk kategória	76C

Leírás

Kivitel:

Kábelkötözők meghatározott meghúzásához és síkban történő levágásához egy műveletben. Beállítható húzóerő. A kábelkötözőket tisztán, éles sorja nélkül vágja le. A kötöző levágott végét az eszköz megfogja. Az EVO7i innovatív és szabadalmaztatott TLC (Tension/Lock/Cut) technológiája forradalmasítja a kábelkötegelők használatát a kötegelésnél a jelentősen lecsökkent erőfeszítésnek köszönhetően. A tiszta levágás nagyon egyszerű. A visszalökések megszűnnek és a felhasználó fizikai terhelése jelentősen csökken.

Előny:

- **Precíz kötegelés csekély erőfeszítéssel a TLC technológiának köszönhetően.**
- **Csúszásmentes markolat a biztos fogás érdekében.**
- **Könnyű, üvegszál erősítésű műanyag ház.**
- **A húzóerő kényelmesen beállítható 33 fokozatban.**
- **Hosszú, keskeny első lemez szűk beépítési viszonyokhoz.**
- **Függesztő a szerszám bújtatóján való elhelyezéshez vagy a szerszám falra történő felakasztáshoz.**
- **Egyszerűen cserélhető penge és első sapka. Lefelé kompatibilis az EVO7-tel.**

Ergonomikus kábelkötegelő fogó csökkentett vágóerővel, ezáltal a használata különösen kíméli az ízületeket.

Felhasználás:

Kábelkötözők meghatározott meghúzásához és síkban történő levágásához egy műveletben. Beállítható húzóerő. A kábelkötözőket tisztán, éles sorja nélkül vágja le. A kötöző levágott végét az eszköz megfogja.

Műanyag kábelkötözőhöz.

Opcionális tartozék:

083700 / 083705 sz. kábelkötözők.

729941 sz. tartalék kés

Műszaki leírás

Kábelkötöző maximum vastagság	1,5 mm
Kábelkötöző maximum szélesség	4,8 mm
Súly	275 g
Termék fajtája	Kábelkötegelő

Tartozék

Tartalék kés Típus EVO7	729941 EVO7
-------------------------	-------------