




## Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Acél, Tokmány típus: 210



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313738 210
GTIN	4060576180250
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

#### Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

- **Az eszterगतokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Szélesség B	140 mm
Furattávolság b	25 mm
Tokmány típus	210 mm
Magasság H	80 mm
Hossz L	70 mm

Horonyszélesség D	14 mm
Furattávolság a	30 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák