



## Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222806



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

**FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.**

- **Robusztus, nagyteljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

#### Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Gyártó jelölése: CG13-125V

Teljesítményfelvétel: 1300 W

Maximális fordulatszám: 11500 min<sup>-1</sup>

Fordulatszám-tartomány: 2800 - 11500 min<sup>-1</sup>

Maximális tárcsa Ø: 125 mm

Maximális vágási mélység: 35 mm

### Műszaki leírás

Súly	2,3 kg
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Teljesítményfelvétel	1300 W
Hálózati feszültség	240 V
Fordulatszám-tartomány	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Hálózati frekvencia	50 Hz
Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	CG13-125V
Maximális vágási mélység	35 mm
Különlegesség	Fordulatszám elektronika
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális fordulatszám	11500 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló