



Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222826



Rendelési adatok

Rendelés száma	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.

- **Robusztus, nagyteljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Gyártó jelölése: CG17-125INOX

Teljesítményfelvétel: 1700 W

Maximális fordulatszám: 7500 min⁻¹

Fordulatszám-tartomány: 2200 - 7500 min⁻¹

Maximális tárcsa Ø: 125 mm

Maximális vágási mélység: 35 mm

Műszaki leírás

Maximális vágási mélység	35 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Teljesítményfelvétel	1700 W
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Maximális fordulatszám	7500 min ⁻¹
Gyártó jelölése	CG17-125INOX
Súly	2,4 kg
Hálózati feszültség	240 V
Max. vibráció EN szerint	5 m/s ²
Különlegesség	Fordulatszám elektronika
Energiaellátás	Vezetékes
Fordulatszám-tartomány	2200 - 7500 min ⁻¹
Hálózati frekvencia	50 Hz
Termék fajtája	Sarokcsiszoló