



Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222796



Rendelési adatok

Rendelés száma	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.

- **Robusztus, nagyteljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Gyártó jelölése: CG10-125

Teljesítményfelvétel: 1000 W

Maximális fordulatszám: 11000 min⁻¹

Maximális tárcsa Ø: 125 mm

Maximális vágási mélység: 35 mm

Súly: 2,1 kg

Műszaki leírás

Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális vágási mélység	35 mm
Súly	2,1 kg
Teljesítményfelvétel	1000 W
Hálózati frekvencia	50 Hz
Különlegesség	rövid felépítés
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Hálózati feszültség	240 V
Max. vibráció EN szerint	8,5 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	CG10-125
Termék fajtája	Sarokcsiszoló