

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron Ø 6 mm rövid, Típus: 7405****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079456 7405
GTIN	015451781507
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Mini egyenes csiszoló magas üresjárat fordulatszámmal a csendes és hatékony csiszolás érdekében. Precíz teljesítmény és ellenőrzés a beépített fordulatszám szabályozónak köszönhetően.

Tartalom:

1-1 × 1/4 col és 6 mm szorítópatronnal.

Műszaki leírás

Súly	0,5 kg
Max. vibráció EN szerint	3,6 m/s ²
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Maximum levegőigény	78 l/min
Hossz	200 mm
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Szorítópatron Ø	6 mm
Csatlakozó menet	NPT
Leadott teljesítmény	250 W

Adatlap

Működési zajkibocsátás	76,2 dB(A)
Maximális fordulatszám	28000 min ⁻¹
Termék fajtája	Egyenes csiszoló