

**Garant****Keskeny tárcsamaró, bevonat nélkül, Ø×szélesség js16×k11: 63X4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	185500 63X4
GTIN	4045197097422
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:**

**Három oldalt vágó fém tárcsamaró**, furatvállal és ékhoronnyal. Keresztfogazású: A váltakozóan ferde fogazású maró mély vágásoknál is nagyon jól forgácsol.

**Felhasználás:**

**Reteszhoronyok marásához vagy szétválasztásához**, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

**Figyelem:**

$f_z$  ha  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	28
Fogásszélesség	4 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Furat $\varnothing$ H7	22 mm
Vágóél $\varnothing$ D <sub>c</sub>	63 mm

Szárkivitel	furattal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1834 A
Maróprofil	keresztfogazás
Típus	N
Tűrés névleges Ø	js16
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		