

**Garant****Tárcsamaró, bevonat nélkül, Øxszélesség js16xk11: 50X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	185820 50X6
GTIN	4045197097828
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:**

Keresztfogazású, furatvállal és ékhoronnyal.

**Felhasználás:**

**Reteshornnyok marásához vagy szétválasztásához**, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

**Figyelem:**

$f_z$  ha  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Fogásszélesség	6 mm
Furat Ø H7	16 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Fogak száma Z	14
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Szárkivitel	furattal

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 885 A
Maróprofil	keresztfogazás
Típus	N
Tűrés névleges Ø	js16
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Tárcsamaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	19 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		