



LED-es zseblámpa Core elemekkel, Típus: P3-CORE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A **fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban** minden érintkező aranyozott, **kiváló minőségű lencsék** terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik. A Ledlenser Core sorozat, az ismert P sorozat új generációja. **Advanced Focus System (AFS)** Az Advanced Focus System kombinálja a lencsét és a reflektort, és így egyesíti a két rendszer előnyeit. Az eredmény a fény kitűnő összpontosítása a fókuszban, valamint messzemenően homogén, defókuszált fénycsóva. Ennek köszönhetően az AFS a LED-es lámpák legjobb fókuszáló rendszere a világon.

Rapid Focus

A hagyományos forgató mechanizmussal rendelkező fókuszáló rendszereket rendszerint két kézzel kell kezelni. A Rapid Focus ezzel szemben lehetővé teszi a fénycsóva egy kézzel történő gyors szabályozását.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Elemek.

Műszaki leírás

Fényáram	90 lm
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1

Fényáram 3 fokozat	15 lm
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	100 mm
Gyártó jelölése	P3 Core
IP védeettségi osztály	IP 54
Fej Ø	20 mm
Világítási időtartam 3. fokozat	6 óra
Világítási időtartam 2. fokozat	4 óra
Rapid Focus	igen
Elem típusa	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	igen
Égő	LED modul
Fényáram 2 fokozat	50 lm
Világítási idő	3 óra
Súly	42 g
Termék fajtája	Zseblámpa