



## LED-es zseblámpa Core elemekkel, Típus: P4-CORE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A **fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban** minden érintkező aranyozott, **kiváló minőségű lencsék** terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik. A Ledlenser Core sorozat, az ismert P sorozat új generációja. **Advanced Focus System (AFS)** Az Advanced Focus System kombinálja a lencsét és a reflektort, és így egyesíti a két rendszer előnyeit. Az eredmény a fény kitűnő összpontosítása a fókuszban, valamint messzemenően homogén, defókuszált fénycsóva. Ennek köszönhetően az AFS a LED-es lámpák legjobb fókuszáló rendszere a világon.

#### Rapid Focus

A hagyományos forgató mechanizmussal rendelkező fókuszáló rendszereket rendszerint két kézzel kell kezelni. A Rapid Focus ezzel szemben lehetővé teszi a fénycsóva egy kézzel történő gyors szabályozását.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Elemek.

### Műszaki leírás

Világítási időtartam 2. fokozat	9 óra
Égő	LED modul
Fényáram 2 fokozat	60 lm

Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	2
Fényáram	120 lm
Elem típusa	Micro, AAA
Gyártó jelölése	P4 Core
Teljes hossz	150 mm
Súly	58 g
IP védetség osztály	IP 54
Világítási idő	5 óra
Fényáram 3 fokozat	15 lm
Zseblámpa funkció	Fókusz
Fej Ø	15 mm
Rapid Focus	igen
Advanced Focus System (AFS)	igen
Világítási időtartam 3. fokozat	20 óra
Termék fajtája	Zseblámpa