



LED-es homloklámpa akkuval, Típus: H5R-CORE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.**
- **Cserélhető, mosható fejpánt.**
- **Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Boost fényáram	500 lm
IP védettségi osztály	IP 67
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	2 óra
Fej Ø	32 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	50 óra
Fényáram	400 lm

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Gyártó jelölése	H5R Core
Súly	167 g
Fényáram 2 fokozat	15 lm
Termék fajtája	Homloklámpa