

Garant**Szerszámtartó racsnival, Tömör acél, Teljes hossz: 117mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148701 117
GTIN	4062406754655
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Kétpofás befogóval négyszög szárok befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén közepén beszúrással a reteszelő golyó rögzüléséhez. **Tartó nemesacél köpennyel.** Balos/jobbos meghúzáshoz átkapcsolható, vagy fix állású racsni. **Tömör acél kivitel** nagy nyomaterheléshez. Mart és edzett szorítópofo a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében. **Erős kivitel** max. M20 menetfúrókhoz.

Fej felőli hatszöggel, kulcsnyílás 22 mm.

Felhasználás:

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetvágáshoz.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárok négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban található.

Műszaki leírás

Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
Teljes hossz	110 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M13 – M20
Tartalék pofo 148712 sz. méret	117
Anyag	Tömör acél
Termék fajtája	Szerszámtartó

