

**Garant****Szerszámtartó racsnival hosszú, Tömör acél, Teljes hossz: 300mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	149001 300
GTIN	4062406754693
Árucikk kategória	11K

## Leírás

### Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárok befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén közepén beszúrással a reteszelő golyó rögzüléséhez. **Tartó nemesacél köpenyel.** Balos/jobbos meghúzáshoz átkapcsolható, vagy fix állású racsni. **Tömör acél kivitel** nagy nyomaterheléshez. Mart és edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

### Felhasználás:

Alkalmas mélyen fekvő, nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

### Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárok négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatóak.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M5 – M12
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm

Tartalék pofa 148712 sz. méret	110
Anyag	Tömör acél
Termék fajtája	Szerszámtartó