

Garant**Szerszámtartó racsnival hosszú, Tömör acél, Teljes hossz: 250mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	149001 250
GTIN	4062406754686
Árucikk kategória	11K

Leírás

Kivitel:

Kétpofás befogóval négyszög szárok befogásához. Eltolható keresztmarkolat mindkét végén közepén beszúrással a reteszelő golyó rögzüléséhez. **Tartó nemesacél köpenyel.** Balos/jobbos meghúzáshoz átkapcsolható, vagy fix állású racsni. **Tömör acél kivitel** nagy nyomaterheléshez. Mart és edzett szorítópofa a nagy szívósság és optimális felületi keménység érdekében.

Felhasználás:

Alkalmas mélyen fekvő, nehezen hozzáférhető helyeken végzett menetvágáshoz.

Figyelem:

További menetfúrók és dörzsárok négyszögméretei a megfelelő termékcsoportok táblázataiban találhatóak.

Műszaki leírás

Kézi menetfúró DIN 352	M3 – M10
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm
Teljes hossz	250 mm

Tartalék pofa 148712 sz. méret	85
Anyag	Tömör acél
Termék fajtája	Szerszámtartó