



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 25, Furat d2 (H6): 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319165 25
GTIN	4062406755201
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátételével.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_2	59 mm
Külső $\varnothing d_3$	45 mm
Furat d_2 (H6)	25 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M12×1
Alak	E
VDI méret	VDI 25
d_6	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó