



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 25, Furat d2 (H6): 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319165 20
GTIN	4062406755195
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

$l_1 -0,2$	67 mm
Külső $\varnothing d_3$	40 mm
l_2	54 mm
Furat d_2 (H6)	20 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M10×1
Alak	E
VDI méret	VDI 25
d_6	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó