



## Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 20, Furat d2 (H6): 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319155 25
GTIN	4062406755171
Árucikk kategória	32U

### Leírás

#### Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátételével.

#### Szabvány:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

### Műszaki leírás

Külső Ø d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Furat d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Hűtőcsatorna menet	M6
Szorítócsavar menet	M12×1
Alak	E
VDI méret	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó