



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 30, Furat d2 (H6): 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319175 40
GTIN	4067263152354
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

$l_1 -0,2$	85 mm
Furat d_2 (H6)	40 mm
l_2	73 mm
Külső $\varnothing d_3$	68 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M16×1
Alak	E
VDI méret	VDI 30
d_6	68 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó