



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 25, Furat d2 (H6): 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319165 16
GTIN	4062406755188
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátáplálással.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Külső Ø d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Furat d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M10×1
Alak	E
VDI méret	VDI 25
d ₆	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó