



## Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 30, Furat d2 (H6): 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319175 25
GTIN	4067263152118
Árucikk kategória	32U

### Leírás

#### Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék ellátással.

#### Szabvány:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

### Műszaki leírás

Furat d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Külső Ø d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M12×1
Alak	E
VDI méret	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó