



## Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 40, Furat d2 (H6): 32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319205 32
GTIN	4062406755294
Árucikk kategória	32U

### Leírás

#### Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátáplálással.

#### Szabvány:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

### Műszaki leírás

Furat d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
l <sub>2</sub>	63 mm
Külső Ø d <sub>3</sub>	52 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M12×1
Alak	E
VDI méret	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó