

**Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 40, Furat d2 (H6): 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319205 40
GTIN	4062406755300
Árucikk kategória	32U

Leírás**Felhasználás:**

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H6)	40 mm
Külső Ø d ₃	65 mm
l ₂	73 mm
l ₁ -0,2	90 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M16×1
Alak	E
VDI méret	VDI 40
d ₆	83 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó