



## Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 50, Furat d2 (H6): 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319215 40
GTIN	4062406755348
Árucikk kategória	32U

### Leírás

#### Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzátételével.

#### Szabvány:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

### Műszaki leírás

$l_2$	73 mm
$l_1 -0,2$	90 mm
Furat d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
Külső Ø d <sub>3</sub>	65 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M16×1
Alak	E
VDI méret	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó