



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 50, Furat d2 (H6): 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319215 32
GTIN	4062406755331
Árucikk kategória	32U

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

$l_1 -0,2$	71 mm
Külső $\varnothing d_3$	52 mm
Furat d_2 (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Hűtőcsatorna menet	M8
Szorítócsavar menet	M12×1
Alak	E
VDI méret	VDI 50
d_6	98 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó