

**Garant****Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 / 200 kg Eluplan lap, sötét, Típus: 1250/S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap. Munkaasztal **oldallemezzel**, sorban felállítható.

**Szín:**

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmervítők.

**Ajánlás:**

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

**Figyelem:**

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

**Műszaki leírás**

Mélység	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	98 kg
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Bemenet csatlakozó típus	F

Névleges feszültség	250 V
Max. teherbírás	250 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	1250 mm
ComfortClose	nem
Szélesség	1250 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	720 - 1200 mm
Emelési sebesség	38 mm/s
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Teherbírás tartós terhelés esetén	250 kg
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal