

Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 / 200 kg Eluplan lap, sötét, Típus: 1250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920301 1250
GTIN	4062406755362
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap. Munkasztal oldallemez **nélkül**, sorban nem állítható fel.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmervítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Szélesség	1250 mm
Névleges feszültség	250 V
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm

Max. teherbírás	250 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Súly	94 kg
Emelési sebesség	38 mm/s
Mélység	750 mm
Teherbírás tartós terhelés esetén	250 kg
Munkalap hossza	1250 mm
Munkalap mélysége	750 mm
ComfortClose	nem
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Munkalap vastagsága	50 mm
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal