

Garant GRIDLINE

Lábrész árammal és sűrített levegővel, Magasság 900 mm, Típus: CZ**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927068 CZ
GTIN	4062406755706
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Tartalom:

Lábrész két földelt csatlakozó aljzattal, szerelőanyaggal, kábelezés nélkül. Biztonsági egykezes csatlakozóval, NW 7,2 gyorszáras csatlakozóval és 3/8 colos csatlakozómenettel, 10 bar-ig.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez. A magasság a munkalap alsó szélének felel meg. A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	250 V
Szélesség	50 mm

Csatlakozó aljzat, típus	E
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Névleges áramerősség	16 A
Mélység	700 mm
Magasság	900 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 900 mm
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12
Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2