

Garant GRIDLINE

Lábrész árammal, Magasság 800 mm, Típus: FR**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927062 FR
GTIN	4062406755539
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Tartalom:

Lábrész két földelt csatlakozó aljzattal, szerelőanyaggal, kábelezés nélkül.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a merevítéshez.

A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	800 mm
Szélesség	50 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Névleges áramerősség	16 A
Mélység	700 mm
Csatlakozó aljzat, típus	E
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 800 mm
Termék fajtája	Energia modul

Tartozék

Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12
Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2