

Garant GRIDLINE

**Lábrész árammal, Magasság 900 mm, Típus: DK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927063 DK
GTIN	4062406755591
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

**Tartalom:**

Lábrész két földelt csatlakozó aljzattal, szerelőanyaggal, kábelezés nélkül.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez.

A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Névleges áramerősség	16 A
Csatlakozó aljzat, típus	K
Mélység	700 mm

Magasság	800 mm
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Névleges feszültség	250 V
Szélesség	50 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 900 mm
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12
Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2