

Garant GRIDLINE

**Lábrész árammal és sűrített levegővel, Magasság 800 mm, Típus: FR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927067 FR
GTIN	4062406755638
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

**Tartalom:**

Lábrész két földelt csatlakozó aljzattal, szerelőanyaggal, kábelezés nélkül. Biztonsági egykezes csatlakozóval, NW 7,2 gyorszáras csatlakozóval és 3/8 colos csatlakozómenettel, 10 bar-ig.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez. A magasság a munkalap alsó szélének felel meg. A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	50 mm
Névleges feszültség	250 V

Mélység	700 mm
Csatlakozó aljzat, típus	E
Névleges áramerősség	16 A
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Magasság	800 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Magasság 800 mm
Termék fajtája	Energia modul

## Tartozék

Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12
Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2