



LED-es homloklámpa elemmel, Típus: H5-CORE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.**
- **Cserélhető, mosható fejpánt.**
- **Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Súly	178 g
IP védettségi osztály	IP 67
Világítási idő	2 óra
Világítási időtartam 2. fokozat	20 óra
Fej Ø	32 mm
Fényáram 2 fokozat	15 lm
Fényáram	200 lm
Energiaellátás	Elemes

Gyártó jelölése	H5 Core
Elem típusa	Mignon, AA
A tartalmazott elemek száma	2
Boost fényáram	350 lm
Termék fajtája	Homloklámpa