




Töltőkészülék, Típus: C-MULTI



Rendelési adatok

Rendelés száma	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Mikroprocesszoros vezérlésű töltő és karbantartó állomás **egyenkénti töltőrekesz-felügyelettel** rendelkező akkucellákhoz, akkuhiba-felismeréssel. Töltöttségi állapot kijelzés töltőrekeszenként, automatikus töltéslekapcsolás, túltöltés elleni védelem **fenntartó töltéssel**. Bemeneti feszültség 100–240 V. Intelligens „PERFECT 7” töltési technológia (kapacitás gyorseszt, kíméletes előtöltés, akku analízis, gyorsöltés, IQ lekapcsolás, Top#Off töltés, fenntartó töltés) és 3 színű LED kijelző a cella állapotának leolvasásához.

Felhasználás:

NiMH akku töltőrekeszek: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D és 1 × 9V telep.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Hossz	151,8 mm
Maximális töltőáram	0,8 A
Hálózati frekvencia	50 Hz
Magasság	149,6 mm
Névleges feszültség	100 - 240 V

Szélesség	47 mm
Töltési helyek maximális száma	5
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Töltőkészülék