

# AEG

Akkus ütvefúró csavarozó akku, töltőkészülék nélkül, Típus: BSB18C2BL



## Rendelési adatok

Rendelés száma	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Árucikk kategória	07A

## Leírás

### Kivitel:

Erős, kefe nélküli 18 V akkus fúró-csavarozó

- **A csupán 183 mm hosszú kompakt méretnek köszönhetően extrém kézreálló**
- **2 fokozatú meghajtás**
- **21 fokozatú nyomaték beállítás és ütvefúró fokozat közet fúrásához**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del**
- **Jobb- / bal forgásirány**
- **PRO lítium-ion háromszoros védelem: Hőmérséklet felügyelet, külön cellafelügyelettel, túlterhelés elleni védelem**

### Tartalom:

Akkus ütvefúró-csavarozó övcsipesszel, 1× 13 mm FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, **akku nélkül, töltőkészülék nélkül.**

## Műszaki leírás

Gyártó jelölése	BSB18C2BL-0
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm

Súly akku nélkül	1,6 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Energiaellátás	Akkus
Hossz	183 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális fordulatszám 1. fokozat	500 min <sup>-1</sup>
Maximális nyomaték	60 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1950 min <sup>-1</sup>
Motor felépítése	Brushless
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó