

**WEKEM®****5 perces epoxi, Úrtartalom: 50ml**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083387 50
GTIN	4260205360507
Árucikk kategória	08G

## Leírás

### Kivitel:

**2K gyorsragasztó** nagy szakító- és nyírási szilárdsággal, nem zsugorodik és vegyszereknek ellenáll. Összekapcsolja a **fémet, üveget, kerámiát, fát, betont** egymással és önmagával. Egyszerűen használható. A ragasztás alacsony hőmérséklet esetén is megbízhatóan megszilárdul.

### Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

## Műszaki leírás

Üzemi szilárdság	20 - 30 min
Festék	Átlátszó
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Húzó-nyírószilárdság	12 - 14 N/mm <sup>2</sup>
Feldolgozási hőmérséklet	15 - 25 °C
UN szám	UN2735

Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 80 °C
Veszélyes áru kategória	8
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó