

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404

Fogásmélység a _p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz