

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Szerszámanyag	HM

Minőség	HB7130-2
Sarokrídusz	0,8 mm
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz