

**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 252072 HB7130-2 |
| GTIN              | 4062406765057   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

WNMG 080412 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Minőség                        | HB7130-2            |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás             |
| Forgácstörő                    | VM                  |
| Cserék / élek száma            | 6                   |
| Sarokrádiusz                   | 1,2 mm              |
| Előtolás $f$                   | 0,1 - 0,5 mm/ford,  |
| Forgácsolási feltétel          | enyhén megszakított |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 4 mm                |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 70 - 240 m/min            |
| Fő felhasználás                            | M                         |
| Tűrés                                      | M                         |
| Váltólapka ISO kód                         | WNMG 080412               |
| Szerszámanyag                              | HM                        |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |