

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Forgácstörő	VM

Szerszámananyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz