

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz